

Garant**XOMU146715ZZER, HB4030, Tip: ST1400**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 213040 ST1400 |
| GTIN | 4062406267124 |
| Razred artikla | 21A |

Opis

Izvedba:

Inovativen koncept obračalnih ploščic z **dvostranskimi** 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). **Zmogljiv** rezalni material za posebej dobro **ekonomičnost**.

Napotek:

Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p \text{ maks}}$.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------|
| Tip | ST1400 |
| Podajanje f_z na zob | 1,3 mm |
| Radij rezila | 1,5 mm |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | XOMU146715ZZER |
| Zvrst | HB4030 |
| Rezalni material | HM |
| priporočena globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$ | 1,3 mm |
| maksimalna globina rezanja $a_{p \text{ maks}}$ | 3 mm |

| | |
|---|--|
| Radij za programiranje pri $a_{p \text{ maks}}$ | 3 mm |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 6 |
| Prevleka | TiCn-Al2O3 |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|-----------|------------|
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | 240 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 220 m/min | P |
| mokro maks. | pogojno primerno | | |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |
| Zrak | primerno | | |