

Kroepelin
Längenmesstechnik

Digitalni hitri notranji merilnik, Merilno območje: 10-30mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	438965 10-30
GTIN	2050002040922
Razred artikla	46Q

Opis

Izvedba:

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

Dodatni pribor:

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A5.

Tehnični opis

Merilno območje	10 - 30 mm
Minimalna širina utora	1,2 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081561 LR3
Ø tipalne kroglice iz karbidne trdine	1 mm
Natančnost ponovitve	0,01 mm

Število vključenih baterij	2
Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja)	85 mm
Točnost	0,03 mm
Maksimalna globina utora	5,2 mm
Merilna sila	1,1 - 1,6 N
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Preklop koraka števil	0,002 mm
Preklop koraka števil	0,02 mm
Preklop koraka števil	0,05 mm
Preklop koraka števil	0,001 mm
Preklop koraka števil	0,005 mm
Preklop koraka števil	0,01 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / cole
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Vmesnik	USB-vmesnik
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitev ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Kalibriranje	C7
Vrsta izdelka	Notranji hitri merilnik

Storitve

KalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023450 S
DAkks-kalibriranjeZunanje/notranje hitro tipalo Tip S	023460 S

Pribor

081561 LR3

Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3

Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip	498975
Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip	498965
Priključni kabel Tip D1	497440 D1
Priključni kabel Tip USB2	497440 USB2
Adapter za vmesnike Tip A2	498954 A2
Priključni kabel Tip D2	497440 D2