

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitalni hitri notranji merilnik s tritočkovnim tipanjem, Merilno območje: 40-60mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 438985 40-60  |
| GTIN                  | 2050002041004 |
| Razred artikla        | 46Q           |

**Opis****Izvedba:**

1 fiksna in 1 premična tipalna ročica s kroglico iz karbidne trdine. **Digitalni prikaz absolutne vrednosti.**

Z vnosom **prednastavljenih vrednosti** je mogoče določati tudi odstopanja od neke poljubne vrednosti.

3-točkovno tipanje za hitro in zanesljivo določanje merilne vrednosti.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 2 baterijama art. 081561 vel. LR3 in navodili za uporabo.

**Dodatni pribor:**

Adapter za podatkovni kabel art. 498954 vel. A2, podatkovni kabel art. 497440, radijski adapter art. 498954 vel. A5.

**Tehnični opis**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Točnost                               | 0,02 mm     |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3  |
| Merilna sila                          | 1,1 - 1,6 N |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Maksimalna dolžina tipalne ročice L (globina merjenja) | 84 mm                             |
| Minimalna širina utora                                 | 1,6 mm                            |
| Maksimalna globina utora                               | 8 mm                              |
| Oblika merilnih kontaktov                              | 3                                 |
| Število vključenih baterij                             | 2                                 |
| Merilno območje  | 40 - 60 mm                        |
| Natančnost ponovitve                                   | 0,01 mm                           |
| Vrsta IP-zaščite                                       | IP 67                             |
| Napajanje  | Baterijsko napajanje              |
| Preklop koraka števil                                  | 0,02 mm                           |
| Preklop koraka števil                                  | 0,05 mm                           |
| Preklop koraka števil                                  | 0,005 mm                          |
| Preklop koraka števil                                  | 0,01 mm                           |
| Preklop koraka števil                                  | 0,002 mm                          |
| Preklop koraka števil                                  | 0,001 mm                          |
| Standard   | Tovarniški standard               |
| Preklop odčitavanja                                    | mm / col                          |
| Vmesnik  | Vmesnik Bluetooth                 |
| Vmesnik  | Vmesnik Digimatic                 |
| Vmesnik  | USB-vmesnik                       |
| Shranjevanje izmerjenih vrednosti                      | enkratna nastavitve ničelne točke |
| Merilno orodje   | digitalni                         |
| Kalibriranje   | C7                                |
| Vrsta izdelka  | Notranji hitri merilnik           |

## Storitve

|   |          |
|---|----------|
| Kalibriranje Zunanje/notranje hitro tipalo Tip S      | 023450 S |
| DAkS-kalibriranje Zunanje/notranje hitro tipalo Tip S | 023460 S |

**Pribor**

|  |             |
|--|-------------|
| Adapter za vmesnike Tip A2                                 | 498954 A2   |
| Priključni kabel Tip D1                                    | 497440 D1   |
| Sprejemnik / vmesnik za tipkovnico USB Tip                 | 498975      |
| Alkalne manganove baterije Mednarodna velikost izvedbe LR3 | 081561 LR3  |
| Priključni kabel Tip D2                                    | 497440 D2   |
| Sprejemnik/vmesnik za tipkovnico USB Tip                   | 498965      |
| Priključni kabel Tip USB2                                  | 497440 USB2 |