



Večnamenski sveder iz karbidne trdine, Ø svedra: 12mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	787040 12
GTIN	9002741152087
Razred artikla	76G

Opis

Izvedba:

Z vseh strani diamantno brušena ploščica iz karbidne trdine z **izredno ostrimi rezili z zelo veliko trdoto**. Patentiran 4-stopenjski profil za hitro odstranjevanje vrtnega prahu.

Uporaba:

Natančno **stružno vrтанje** v keramične ploščice, zid in beton, kovine, les in umetne mase.

Napotek:

Pozor – uporabljajte le za vrтанje (brez udarjanja)!

Tehnični opis

Dolžina spirale	90 mm
celotna dolžina	150 mm
Ø svedra	12 mm
Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	brez udarnega vrтанja
Držalo	cilindrično držalo
Vrsta izdelka	Večnamenski svedri