

**Garant****Profilni rezalni vložek 4-kotnik, TiN, od 4-kotnika: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290336 14
GTIN	4062406352318
Razred artikla	29L

**Opis****Izvedba:**

S TiN-prevleko.

Primeren za naknadno brušenje.

**Primerno za:**

Držala za pehanje profila art. 290330 – 290334.

**Napotek:**

- Profilni rezalni vložki so uporabni za 4-kotna ali 6-kotna območja (glejte tabelo izdelkov).
- Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.

**Opozorilo, oglaševalsko besedilo:**

- Profilni rezalni vložki so uporabni za 4-kotna ali 6-kotna območja (glejte tabelo izdelkov).
- $\varnothing$  izvrtine 4-kotnika = želen zev ključa  $\times$  faktor 1,05.  $\varnothing$  izvrtine 6-kotnika = želen zev ključa  $\times$  faktor 1,02.

**Tehnični opis**

Za 4-kotnik	14 - 16 mm
Rezalni material	HSS

maksimalni zev ključa	16 mm
Minimalni zev ključa	14 mm
Profil	4-kotnik
Prevleka	TiN
Vrsta izdelka	Orodje za pehanje utorov in profila

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		