

Garant**Izpihovalna pištola AIR, Tip: AIR****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080122 AIR
GTIN	4062406270667
Razred artikla	01A

Opis**Izvedba:**

Kakovostna izpihovalna pištola na stisnjeni zrak za univerzalno uporabo, zelo ergonomična, površina odporna proti praskam, odpornost proti topilom. Enostavna uporaba **zamenljivih šob**. Vrtljiva glava hitrega zapaha se odklene, namestitvev v različnih zaskočnih položajih.

Obseg dobave:

Izpihovalna pištola vklj. s priključnim nastavkom vel. 1/4 cole, jeklo, s 7-delno garnituro šob art. 080124 vel. AIR.

Napotek:

Ustrezno držalo za izpihovalno pištolo nadete pod št. 080260, vel. H1 in št. 955750.
Posamezne šobe najdete pod št. 080126.

Tehnični opis

Maksimalni obratovalni tlak	15 bar
Pretok pri 6 bar	330 l/min
Vrsta izdelka	Pištola

Pribor

Nadomestna šobaza izpihovalno pištolo AIR Tip 7	080126 7
---	----------

Nadomestna šobaza izpihivalno pištolo AIR Tip 4	080126 4
Nadomestna šobaza izpihivalno pištolo AIR Tip 6	080126 6
Nadomestna šobaza izpihivalno pištolo AIR Tip 1	080126 1
Nadomestna šobaza izpihivalno pištolo AIR Tip 3	080126 3
Držalo za pištole na stisnjeni zrak Easyfix Tip 1	955750 1
Nadomestna šobaza izpihivalno pištolo AIR Tip 2	080126 2
Nadomestna šobaza izpihivalno pištolo AIR Tip 5	080126 5