



Elektroizolirni trak, Širina×dolžina (mm×m): 19X6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M Scotch® Super 88 in **Scotch® Super 33+** sta posebej elastična vrhunska lepilna trakova, odporna proti UV-svetlobi, z zelo dobrimi električnimi lastnostmi in odpornostjo proti vlagi, lugom, številnim kislinam in topilom.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Debelina: 0,18 mm

Tehnični opis

Debelina	0,18 mm
Širina	19 mm
Nosilni material	PVC-folija
Zračna vlažnost pri shranjevanju	75 %
Oznaka proizvajalca	Scotch® Super 33+

Podatkovni list

Temperatura skladiščenja	10 - 27 °C
temperaturna obstojnost do	-18 - 90 °C
Minimalni rok trajanja	60 mesec
Posebnosti	UV-odporni
Posebnosti	odpornost proti vlagi
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Dolžina	6 m
Črtalo na voljo	ne
Barva	črna
Vrsta izdelka	Lepilni trak