



## Čelne ščipalne klešče za elektronike, polirane Zakrivljeno za 27°, KW, Celotna dolžina: 115mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	726962 115
GTIN	4003773040439
Razred artikla	73F

### Opis

#### Izvedba:

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez zračnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, modre/rdeče barve.

#### Uporaba:

Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

#### Standard:

**DIN ISO 9654**

#### Material:

Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.

### Tehnični opis

Dolžina rezila	12 mm
celotna dolžina	115 mm
Za rezanje bakrene žice do Ø	1,3 mm
Širina glave	10,5 mm
Rezalni rob	brez posnetja rezalnih robov
Členek	skoznje, brez zračnosti

Glava	Zakrivljeno za 27°
Standard	DIN ISO 9654
Ročaj	Večkomponentna prevleka
Postopek izdelave	Rezili induktivno kaljeni (pribl. 56 HRC)
Material	Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju
Površina	zrcalno polirane
Značilnost blagovnega imena	KW
z odpiralno vzmetjo	da
Vrsta izdelka	Rezalne klešče