

Garant GRIDLINE

**Ohišje 16G z vrati z levim omejevalnikom / predali, 12×20G, Višina/število predalov: 800/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	927307 800/2
GTIN	4062406272432
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Ohišje predalnega bloka s trdno jekleno konstrukcijo. **V celoti izvlečljivi predali** z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. **Aluminijaste prijemalne letve** z zamenljivimi trakovi za napis za vnovično uporabo. Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico.

Vrata z levim omejevalnikom.

**Umestitev:**

Prednja višina predala v mm: 75, 75

Višina vrat v mm: 525

Število polic z nastavljivo višino: 1

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Vel. 600 in 700 primerne samo za delovne mize Ready-to-go.

**Tehnični opis**

Širina	400 mm
--------	--------

Sprednja višina predala	75 mm
Sprednja višina predala	75 mm
Višina	800 mm
Uporabna višina za predale	150 mm
Uporabna površina predalov v G	12×20
Uporabna širina predalov	300 mm
Število predalov	2
Uporabna višina vrat	525 mm
Število vrat	1
Uporabna širina predalov v G	12
Uporabna širina	350 mm
Vratni tečaji	levo
Masa	41,3 kg
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna globina predalov v G	20
Višina vrat	525 mm
Globina	650 mm
Debelina materiala	1 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Kot odpiranja vrat	180 stopinj
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	12×20G
Vrsta izdelka	Ohišje za delovno mizo

---

## Pribor

---

Ročaj za GridLine Tip KO12	914226 KO12
Predal Predal s prednjo višino 75 mm	927500 75
Zaključne kapice prijemalnih letev20 kos Tip 10	951025 10
Ohišje 16G z vrati z levim omejevalnikom za individualno opremljanje s predali Višina/višina vrat 800/525 mm	927422 800/525
Puša ključavnice za GridLine Tip KO21	914227 KO21