

**Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN, 6-kotnik: 6mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 643233 6      |
| GTIN                  | 4000896046942 |
| Razred artikla        | 630           |

**Opis****Izvedba:**

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po **DIN 3120**.

Stebila s prevleko TiN za izjemno dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

**Uporaba:**

Izjemno primerno pri trajnih obremenitvah, npr. pri serijskih vijačenjih.

**Standard:**

**DIN 7422**

**Material:**

Tulec iz krom-vanadijevega jekla, kromiran, površina se ne lušči. Steblo iz posebnega jekla s TiN-prevleko.

**Tehnični opis**

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Dolžina            | 60 mm                          |
| 6-kotnik           | 6 mm                           |
| Ø na strani pogona | 23 mm                          |
| Pogonski 4-kotnik  | 1/2 col                        |
| Standard           | DIN 7422                       |
| Pogonski profil    | Izvijač z notranjim 6-kotnikom |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Izvedba                 | Prevleka TiN         |
| Material                | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina                | kromirane            |
| z okroglo glavo         | ne                   |
| z zadrževalnim obročkom | ne                   |
| Vrsta izdelka           | Nasadni ključ        |