

**Vijačni nastavek za notranji 6-kotnik, 1/2-colski Prevleka TiN, 6-kotnik: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	643233 17
GTIN	4000896046904
Razred artikla	630

Opis**Izvedba:**

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po **DIN 3120**.

Stebila s prevleko TiN za izjemno dobro oprijemljivost in odpornost proti obrabi. Z optimizirano zaščito pred korozijo.

Uporaba:

Izjemno primerno pri trajnih obremenitvah, npr. pri serijskih vijačenjih.

Standard:

DIN 7422

Material:

Tulec iz krom-vanadijevega jekla, kromiran, površina se ne lušči. Steblo iz posebnega jekla s TiN-prevleko.

Tehnični opis

6-kotnik	17 mm
Ø na strani pogona	28,5 mm
Dolžina	60 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN 7422
Pogonski profil	Izvijač z notranjim 6-kotnikom

Izvedba	Prevleka TiN
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane
z okroglo glavo	ne
z zadrževalnim obročkom	ne
Vrsta izdelka	Nasadni ključ