

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček za predale, 20×20G, Višina mm/število predalov: 685/0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Za opremljanje s predali 20×20 G.

Montažni voziček v 24×24 G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 930534 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

**Tehnični opis**

Ø koles	125 mm
Število vrat	0

Število predalov	0
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	400 mm
ComfortClose	ne
Višina ohišja predalnega bloka	500 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Maksimalna nosilnost	600 kg
Širina	600 mm
Višina	685 mm
Masa	44 kg
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Globina	600 mm
s povišanim robom	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna višina	400 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Ohišje zgoraj odprto	ne
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	400 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	20x20G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

---

**Pribor**

Ročaj za potiskanje Tip 1	958490 1
Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 24X24	951972 24X24