

Garant GRIDLINE

**Montažni voziček za predale, 26×20G, Višina mm/število predalov: 885/0****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Razred artikla	9GK

**Opis****Izvedba:**

Za opremljanje s predali 26×20G.

Montažni voziček v 30×24G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 930634 ali art. 930636 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

**Tehnični opis**

Višina	885 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg

Širina	750 mm
Število vrat	0
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
ComfortClose	ne
Število predalov	0
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Globina	600 mm
Masa	56 kg
s povišanim robom	da
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Uporabna višina	600 mm
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne
Uporabna višina za predale	600 mm
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26x20G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

---

## Pribor

---

Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg  
Predal s prednjo višino 75 mm

930634 75

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21

914227 HU21

Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4  
straneh Mere v G 30X24

951972 30X24