

Garant GRIDLINE

Montažni voziček za predale, 36×20G, Višina mm/število predalov: 885/0**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Za opremljanje s predali 36×20G.

Montažni voziček v 40×24G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksna in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Opremljanje s predali dovoljeno samo z art. 930744 ali art. 930746 (z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov).

Tehnični opis

Tekalna površina ne pušča sledi	da
Uporabna višina	600 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm

Masa	65 kg
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Višina	885 mm
ComfortClose	ne
Globina	600 mm
s povišanim robom	da
Ø koles	125 mm
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Število vrat	0
Širina	1000 mm
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Število predalov	0
Izvedba	na kolesih
Izvedba	za individualno opremljanje
Uporabna višina za predale	600 mm
Število izvlečljivih polic	0
Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1,2 mm
Izvlak predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36x20G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21

914227 HU21

Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 40X24

951972 40X24