

Garant GRIDLINE

Montažni voziček s predali 75 kg, 36×24G, Višina mm/število predalov: 885/7**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	931325 885/7
GTIN	4062406272791
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:****V celoti s predali 36×24G.**

Montažni voziček v 40×28G s po 2 kroglično uležajenima kolesoma, 2 fiksnima in 2 za zavijanje, Ø 125 mm, s poliuretansko tekalno površino, kolesi za zavijanje z zavoro. S povišanim robom na 4 straneh, odlagalno površino iz žlebaste gume in dvokomponentnimi ročaji Haptoprene®. Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom. Ohišje s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

V celoti izvlečljiv predal z diferencialnimi vodili. Predali z izseki za vpenjanje pregradnih letev v rastru 25 mm (od prednje višine predala 75 mm).

Z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov – preprečuje odpiranje predalov med transportom. Nujno potrebno za vse montažne vozičke.

Umestitev:

Prednja višina predala v mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje, svetlo sivo RAL 7035, prednje stranice predalov, antracitne RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Tehnični opis

Število predalov	7
Zapora proti izvlečenju predalov	Enoročno

Uporabna globina predalov	600 mm
Možnost preureditve na elektronski sistem zaklepanja	da
Uporabna višina ohišja predalnega bloka	600 mm
Maksimalna nosilnost	600 kg
Uporabna globina predalov v G	24
ComfortClose	ne
Število vrat	0
Višina	885 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Uporabna višina	600 mm
Uporabna širina predalov	900 mm
s povišanim robom	da
Uporabna širina predalov v G	36
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Število trdno nameščenih koles brez zavore	2
Uporabna površina predalov v G	36×24
Ø koles	125 mm
Širina	1000 mm
Masa	176 kg
Globina	700 mm
Višina ohišja predalnega bloka	700 mm
Tekalna površina ne pušča sledi	da
Število koles za zavijanje z zavoro	2
Izvedba	na kolesih
Izvedba	S predali
Število izvlečljivih polic	0
Uporabna višina za predale	600 mm
Ohišje zgoraj odprto	ne
Debelina materiala	1,2 mm

Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	36x24G
Vrsta izdelka	Montažni voziček

Pribor

Puša ključavnice za GridLine Tip HU21	914227 HU21
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 75 mm	931354 75
Predal z enoročno zaporo proti izvlečenju predalov.75 kg Predal s prednjo višino 100 mm	931354 100
Montažni voziček za predale Višina mm/število predalov 885/0	931327 885/0
Krovna plošča iz jeklene pločevine s povišanim robom na 4 straneh Mere v G 40X28	951972 40X28