



## Kompaktna akumulatorska tračna žaga, Tip: M18FBS85



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Kompaktna, zmogljiva akumulatorska tračna žaga FUEL™ z motorjem POWERSTATE™ brez ščetk za prenosno uporabo z izboljšanim rokovanjem.**

- **Preprosta menjava lista zračne žage brez uporabe orodja.**
- **Brezstopenjsko nastavljanje hitrosti traku s stikalom za hitrost.**
- **Robustna kovinska konstrukcija, kovinski kavelj.**
- **LED-osvetlitev območja rezanja.**

#### Obseg dobave:

Vključno s polnilnikom akumulatorjev, 2 akumulatorjema M18 B2, bimetalnim listom za tračno žago 14 TPI, transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in pribor najdete pod art. 073816 in 073809. Primerni listi za žago po ponudbi.

### Tehnični opis

Širina žaginega lista	13 mm
Dolžina žaginega lista	898 mm
Oznaka proizvajalca	M18FBS85-202C
Masa	6 kg

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maksimalna globina reza 90°	85 mm
Hitrost brusnega traka	0 - 165 m/min
Število vključenih akumulatorjev	2
Kapaciteta akumulatorja	2 Ah
Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Transportni kovček
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Vrsta izdelka	Žaga

## Pribor

Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C