



Akumulatorski udarni vrtni vijačnik ProCORE, Tip: GSB18110C



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorski udarni vrtni vijačnik Bosch za najzahtevnejše vijačenje, vrtnje in udarno vrtnje.

- **Electronic Cell Protection (ECP)** ščiti akumulator pred pregrevanjem in globokim praznjenjem.
- **Electronic Motor Protection (EMP)** ščiti akumulator pred preobremenitvijo.
- **Mehanski, večstopenjski izklop vrtilnega momenta.**
- **Praktična zaponka za pas (ne 070104).**
- **Vgrajena LED-svetilka, prikaz napolnjenosti akumulatorja.**
- **Hitrovpeljna vrtna glava.**

Z EC-motorjem brez ščetk.

KickBack-Control z avtomatičnim izklopom v primeru blokiranja ter edinstvena natančna sklopka. Kompaktna izvedba, zelo kratka dolžina glave (samo 184 mm) za popolno uporabo (vel. GSB1890C), zato je izjemno primerno za dela na ozkih mestih. Možnost nadgradnje z modulom za povezljivost. Z zavoro motorja.

Prednosti:

Zelo kratka dolžina glave samo 184 mm.

Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima akumulatorjema ProCORE 18 V/4,0 Ah, s polnilnikom akumulatorjev in L-BOXX.

Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete od art. 073851 in 073866 naprej.

Tehnični opis

Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	82 mm
Oznaka proizvajalca	GSB 18V-110C
Maksimalni vrtilni moment v trdo	85 Nm
Masa	2,1 kg
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 480 min ⁻¹
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	16 mm
Število vključenih akumulatorjev	2
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalne vibracije v skladu z EN z udarnim vrтанjem	12,5 m/s ²
Maksimalne vibracije v skladu z EN brez udarnega vrтанja	2,5 m/s ²
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Izvedba motorja	Motor brez ščetk
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	2100 min ⁻¹
Največji vrtilni moment v mehko	47 Nm
Napajanje	Akumulatorska
Primerno za material	Kamen
Primerno za material	Beton
Primerno za material	Zid
Vrsta izdelka	Udarni vrталni vijačniki

Pribor

Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost
akumulatorja C18 V

073856 C18