



Akumulatorski sesalnik za mokro/suho sesanje, Tip: GAS1810L



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070231 GAS1810L
GTIN	3165140995405
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorski sesalnik za prah za mobilno sesanje. Enostaven transport in udobna uporaba z nosilnimi zankami, na katere lahko obesite sesalnik za prah.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

- 1 × talna šoba, številka Bosch: 2608000707
- 1 × šoba za fuge, 250 mm, številka Bosch: 2608000661
- 1 × naramni pas, številka Bosch: 2608000706
- 4 delni komplet kolesc, številka Bosch: 2608000705
- 1 × adapter za električno orodje, številka Bosch: 2608000708
- 1 × upognjena cev, številka Bosch: 2608000659
- 1 × ploščati naguban filter, številka Bosch: 2608000663
- 3 kosi Komplet sesalnih cevi, številka Bosch: 2608000660
- 1 × gibljiva cev, 1,6 m, številka Bosch: 2608000658

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073851–073866. Ustrezen sistem za samodejni zagon najdete pod št. 070237ff.

Tehnični opis

Prostornina zbiralnika	7,5 l
Masa brez akumulatorja	6 kg

Dolžina sesalne cevi	1,6 m
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Oznaka proizvajalca	GAS 1810L
Volumenski tok	1440 l/min
Število vključenih akumulatorjev	0
Napetost akumulatorja	18 V
Napajanje	Akumulatorska
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje