



Čelilna in zajeralna žaga BITURBO Akumulator, Tip: GCM18216



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078232 GCM18216
GTIN	3165140980753
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorske čelilne in zajeralne žage.

- **Odlična zmogljivost rezanja z veliko globino 70 mm.**
- **Najboljša mobilnost zaradi majhne mase in izjemne ergonomičnosti.**
- **Uporabniški vmesnik za predizbiro števila vrtljajev.**
- **Menjava žaginega lista brez orodja.**

Akumulatorske čelilne in zajeralne žage.

- **Maksimalna zmogljivost rezanja zahvaljujoč novi tehnologiji BITURBO.**
- **Izjemna zmogljivost rezanja z največjo globino reza v svojem razredu 70 mm.**
- **Najboljša mobilnost zaradi majhne mase in izjemne ergonomičnosti.**

Obseg dobave:

Žagin list premera 216 mm, tlačilna opora, matica SDS, modul Bluetooth GCY 42. Vklj. z osnovno garnituro ProCORE 18 V 8,0 Ah S2, žaginim listom Ø 216 mm, vrečko za prah, zapornim elementom lista za žago SDS, vstavno ploščo, kartonom.

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Maksimalno število vrtljajev	4600 min ⁻¹
Maksimalni naklonski kot levo	45 stopinj
Maksimalni jeralni kot desno	47 stopinj

Napetost akumulatorja	18 V
Masa	14,7 kg
Maksimalni naklonski kot desno	0 stopinj
Število vključenih akumulatorjev	2
Oznaka proizvajalca	GCM 18V-216
Ø lista za žago	216 mm
Maksimalni jeralni kot levo	47 stopinj
Maksimalna globina reza 90°	70 mm
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Kapaciteta akumulatorja	8 Ah
Napajanje	Akumulatorska
Pakiranje	Karton
Vrsta izdelka	Žaga

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073854 B18
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073853 B18
Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073858 C18
Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073856 C18
Polnilnik akumulatorjev Tip 1880CV	073866 1880CV
Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V	073851 B18
Polnilnik akumulatorjev Tip GAL18160C	073866 GAL18160C
Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V	073863 C18
	073857 C18

Li-ionski akumulator ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

073865 C18

Transportna in delovna miza GTA 2600 Tip GTA2600

078241 GTA2600

Osnovna garnitura akumulatorjev ProCore Tip akumulatorja, napetost akumulatorja C18 V

073867 C18