



Prijemalne klešče za cevi s čeljustmi iz umetne mase Površina kromirana, Celotna dolžina: 250mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	813053 250
GTIN	4003773078494
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Z izmenljivimi čeljustmi iz dvokomponentne umetne mase.

Skoznji členek, nastavljen v 25 korakih. Fina regulacija zeva s pomočjo vzmetenega gumba, ročaji s prevleko iz umetne mase.

Uporaba:

Za stikala in sklopke z navojno pritrditvijo kot tudi za kromirane oz. polirane obdelovance (armature).

Material:

Krom-vanadijevo električno jeklo, kovano. Površina kromirana.

Tehnični opis

celotna dolžina	250 mm
Območje vpenjanja	75 mm
Izvedba čeljusti	Umetna masa
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Cevne prijemalne klešče

Pribor

Nadomestne čeljusti iz dvokomponentne umetne mase, 2
para Celotna dolžina 250 mm

813060 250