

## HEDI

### Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, Tip: 25B2



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081133 25B2
GTIN	4003644022519
Razred artikla	08B

#### Opis

##### Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželjeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.

Robustni kabelski boben iz umetne mase, odporne proti udarcem, z **zaščito pred pregrevanjem. Primerni tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.**

- **400 V CEE priključni vtič 16 A.**
- **1 × 400-V izhodna vtičnica CEE 16 A s samozapiralnim pokrovom in varnostnim stikalom za zaščito pred pregretjem.**
- **2 × 250-V standardni šuko vtičnici s samozapiralnima pokrovoma.**
- **7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.**
- **Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.**
- **Žlebovi za odtekanje vode.**
- **Možnost preproste namestitve na steno.**

Velik in visokokakovosten, v celoti plastičen kabelski boben HEDI® s premerom bobna 290 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.

Zložljiv vrtljivi ročaj za posamezno desnoručno in levoručno upravljanje pri navijanju in odvijanju.

##### Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z  $\varnothing > 1$  mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

**Standard za preverjanje:**

Ustreza zahtevam DGUV I 203-006 (prej BGI 608) in DGUV I 203-005 (prej BGI 600).

## Tehnični opis

Struktura kabla	5G2,5
Vrsta IP-zaščite	IP 44
Dolžina kabla	25 m
Material kabla	Oklepni kabel
Material ohišja	V celoti iz umetne mase
Razred kabla	H07BQ-F
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi	Kategorija 2 (K2) po BGI
Nazivna priključna moč (razvit)	5500 (16 A) W
Nazivna napetost	400 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kabelski bobni