



## Mini LED reflektor, Tip: 10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081451 10
GTIN	5708997360101
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Kompakten in zmogljiv LED-akumulatorski reflektor za mobilno uporabo. S kompaktnimi merami je izjemno primeren za uporabo kot ročna svetilka. Nastavljive magnetne noge omogočajo tudi stacionarno uporabo.

Nova **funkcija OPTILight** za optimalno svetilnost in trajanje svetlobe. Sistem SMART Grip 4-v-1 združuje več funkcij v eni enoti: obroč za varen prijem, sponka za enostavno pritrditev, močan magnet in stojalo.

#### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vključno z USB-polnilnim kablom.

### Tehnični opis

Svetlobni tok	100 - 1000 lm
Napajanje	Akumulatorska
Celotna višina	96 mm

Celotna širina	38 mm
Čas obratovanja	1,5 - 15 h
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Cona ATEX	brez
Sijalke	LED modul
Število vključenih akumulatorjev	1
Celotna dolžina	104 mm
Masa	250 g
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napetost akumulatorja	3,7 V
Kapaciteta akumulatorja	5,2 Ah
Oznaka proizvajalca	NOVA MINI
Vrsta izdelka	Reflektorji