

Garant**Vpenjalo orodij Densimet® za rezkarje za privijačenje, Ø d = 20 mm, Navoj M
× Lcelotna: M10X190**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301376 M10X190
GTIN	4062406274887
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Dušenje vibracij.
- Toleranca držala h6.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah.

Tehnični opis

Ø D ₂	18 mm
Navoj M	M10×190
Uporabna dolžina L ₁	140 mm
Ø izvrtine D ₁	10,5 mm
Trn za rezkarje	Ø d = 20 mm
Ø držala d	20 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje