

Garant**Vpenjalo orodij Densimet® za rezkarje za privijačenje, Ø d = 25 mm, Navoj M
× Lcelotna: M12X131**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	301378 M12X131
GTIN	4062406274894
Razred artikla	31A

Opis

Izvedba:

- Dušenje vibracij.
- Toleranca držala h6.

Uporaba:

Posebej za uporabo v nakrčevalnih vpenjalnih glavah.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	75 mm
Navoj M	M12×131
Ø izvrtine D ₁	12,5 mm
Ø D ₂	22 mm
Trn za rezkarje	Ø d = 25 mm
Ø držala d	25 mm
z notranjim hlajenjem	da
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje