

**Garant****Natična raglja, dvosmerna, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657582 1-1/2
GTIN	4062406277291
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu. Zelo kompaktna **natična dvosmerna raglja z izmetačem**.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Primerno za:**

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

**Napotek:**

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

## Tehnični opis

Natično držalo	9×12 mm
Višina h	16,4 mm
Trajna obremenitev	135 Nm
Medosna razdalja S	28 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Širina b	32 mm
Število zob	48
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	da
Vrsta izdelka	Raglja