

Garant**Natični viličasti ključ, Tip zeva ključa: 2-19mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657792 2-19 |
| GTIN | 4062406277475 |
| Razred artikla | 61E |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Tehnični opis

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Širina b | 40,6 mm |
| Zev ključa | 19 mm |
| Medosna razdalja S | 25 mm |
| Višina h | 9 mm |
| Natično držalo | 14×18 mm |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirane (površina se ne lušči) |
| Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |