

Garant GRIDLINE

Omara za oskrbo strojev s krilnimi vrati brez povišanega roba, z izvlečljivo polico, 26×20G, Višina: 800mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	932105 800
GTIN	4062406277086
Razred artikla	9GK

Opis**Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 30×28G. S krilnimi vrati, s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

Opremljeno z 2 izvlečljivima policama z nosilnostjo 75 kg.

Umestitev:

Število izvlečljivih polic: 2

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje in izvlečljiva policca, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

Napotek:

Primerni predali 26×20G.

Tehnični opis

Širina	750 mm
Masa	45 kg
Globina	700 mm

Uporabna višina	650 mm
Višina	800 mm
Uporabna širina predalov	650 mm
Uporabna površina predalov v G	26×20
Uporabna globina predalov	500 mm
Uporabna širina predalov v G	26
Uporabna globina predalov v G	20
Debelina materiala	1,2 mm
Nosilnost predalov/polic	75 kg
Izvek predala (delno/v celoti)	100 %
Izvek predala	Zapora proti izvlečenju
Kot odpiranja vrat	250 stopinj
Nastavljanje višine v rastru	25 mm
Cilindrična ključavnica	Modularni vložek
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Značilnost blagovnega imena	26×20G
Vrsta izdelka	Omara za oskrbo strojev

Pribor

Izvečljiva polica 75 kg Vgradna višina 75 mm	930654 75
Ročaj za GridLine Tip HU12	914226 HU12