

Garant GRIDLINE

**Omara za oskrbo strojev s krilnimi vrati brez povišanega roba, 36×20G,  
Višina: 800mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 932118 800    |
| GTIN                  | 4062406277062 |
| Razred artikla        | 9GK           |

**Opis****Izvedba:**

Omara za oskrbo strojev za orodje v 40×28G. S krilnimi vrati, s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico.

Zapora proti izvlečenju preprečuje odpiranje predalov med transportom.

**Lakiranje:**

Ogrodje in predalno ohišje svetlo siva RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, **prašnata barva. Predalno ohišje in izvlečljiva polica, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.**

**Napotek:**

Primerni predali 36×20G.

**Tehnični opis**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Masa            | 50 kg   |
| Višina          | 800 mm  |
| Uporabna višina | 650 mm  |
| Globina         | 700 mm  |
| Širina          | 1000 mm |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Debelina materiala           | 1,2 mm  |
| Izvlek predala               | Zapora proti izvlečenju   |
| Kot odpiranja vrat           | 250 stopinj   |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm   |
| Cilindrična ključavnica      | Modularni vložek  |
| Izbira barv                  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Značilnost blagovnega imena  | 36×20G  |
| Vrsta izdelka                | Omara za oskrbo strojev   |

---

## Pribor

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ročaj za GridLine Tip HU12 | 914226 HU12 |
|----------------------------|-------------|