

**Garant****Natični viličasti ključ, Tip zeva ključa: 2-32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657792 2-32
GTIN	4062406277536
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Primerno za:**

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

**Napotek:**

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

## Tehnični opis

Višina h	14 mm
Medosna razdalja S	32,5 mm
Zev ključa	32 mm
Širina b	65,2 mm
Natično držalo	14×18 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirane (površina se ne lušči)
Vrsta izdelka	Natični viličasti ključ