

**Natična raglja, Tip pogonskega 4-kotnika: 1-1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657630 1-1/2
GTIN	4062406278342
Razred artikla	62E

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

**Natična dvosmerna raglja.****Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$l_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Primerno za:**

Za momentne ključne z notranjim 4-kotnikom.

**Napotek:**

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

## Tehnični opis

Natično držalo	9×12 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Višina h	22,5 mm
Trajna obremenitev	135 Nm
Medosna razdalja S	17,5 mm
Število zob	52
Širina b	35 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Material	Kromvanadijevo jeklo
Raglja, dvosmerna	da
Raglja z izmetačem	ne
Vrsta izdelka	Raglja