

**Garant****Natični obročni ključ, Tip zeva ključa: 2-19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	657892 2-19
GTIN	4062406278236
Razred artikla	61E

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Primerno za:**

Za momentne ključke z notranjim 4-kotnikom.

**Napotek:**

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

## Tehnični opis

Natično držalo	14×18 mm
Višina h	12,5 mm
Medosna razdalja S	25 mm
Zev ključa	19 mm
Širina b	31 mm
Zamenljivo orodje	Natično orodje
Orodje s funkcijo raglje	ne
Vrsta izdelka	Natični obročni ključ