

**Garant****Natični obročni odprti ključ, Tip zeva ključa: 1-14mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657902 1-14   |
| GTIN                  | 4062406277611 |
| Razred artikla        | 61E           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Primerno za:**

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

**Napotek:**

Dopustna obremenitev orodij je omejena glede na velikost zeva ključa in je lahko manjša od zmogljivosti momentnega ključa.

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

## Tehnični opis

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Medosna razdalja S | 17,5 mm                          |
| Zev ključa         | 14 mm                            |
| Širina b           | 27,3 mm                          |
| Natično držalo     | 9×12 mm                          |
| Višina h           | 13 mm                            |
| Zamenljivo orodje  | Natično orodje                   |
| Material           | Kromvanadijevo jeklo             |
| Površina           | kromirane (površina se ne lušči) |
| Funkcija raglje    | ne                               |
| Vrsta izdelka      | Natični obročni ključ            |