

Garant**Natični obročni ključ, Tip zeva ključa: 1-17mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657892 1-17 |
| GTIN | 4062406278021 |
| Razred artikla | 61E |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:**Legenda za risbo in formulo:**

l_1 = dolžina ročice brez natičnega orodja

l_2 = nastavljena mera na momentnem ključu

l_3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

L_4 = merilo natičnega orodja

L = skupna dolžina orodja

T_1 = navor za nastavitev

T_2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Napotek:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Natično držalo | 9×12 mm |
| Zev ključa | 17 mm |
| Širina b | 27,4 mm |
| Medosna razdalja S | 17,5 mm |
| Višina h | 13,2 mm |
| Zamenljivo orodje | Natično orodje |
| Orodje s funkcijo raglje | ne |
| Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |