

**Garant****Natični obročni ključ, Tip zeva ključa: 2-18mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 657892 2-18   |
| GTIN                  | 4062406278229 |
| Razred artikla        | 61E           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Podatki:****Legenda za risbo in formulo:**

$l_1$  = dolžina ročice brez natičnega orodja

$l_2$  = nastavljena mera na momentnem ključu

$l_3$  = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne

$L_4$  = merilo natičnega orodja

$L$  = skupna dolžina orodja

$T_1$  = navor za nastavitev

$T_2$  = predpisani navor

**Primerno za:**

Za momentne ključke z notranjim 4-kotnikom.

**Napotek:**

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

## Tehnični opis

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Medosna razdalja S       | 25 mm                 |
| Natično držalo           | 14×18 mm              |
| Višina h                 | 12,5 mm               |
| Širina b                 | 29,5 mm               |
| Zev ključa               | 18 mm                 |
| Zamenljivo orodje        | Natično orodje        |
| Orodje s funkcijo raglje | ne                    |
| Vrsta izdelka            | Natični obročni ključ |