



**Delovne hlače do pasu Industrijsko, raztegljivo, črna/temno siva,  
Konfekcijska velikost DE: 62**



## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091424 62     |
| GTIN                  | 7330509763964 |
| Razred artikla        | 04T           |

## Opis

### Izvedba:

Nova industrijska kolekcija z **dvoslojnim razteznim materialom** za večjo **svobodo gibanja** in udobje pri nošenju. **Robustna in trpežna tkanina**, ki je izjemno primerna za industrijsko uporabo. Odpornost proti praskam zaradi zakritih gumbov in zadrge. Z robustnimi zadrkami iz umetne mase. Industrijsko perilo v skladu z **EN ISO 15797**. Obstojne barve in oblike.

**Delovne hlače do pasu** z elastičnim pasom za večje udobje nošenja.

### Opis:

Ergonomično oblikovane hlačnice.

- **Odsevni trakovi na zadnji strani hlačnic.**
- **Posebna robustnost zaradi trojnega notranjega šiva v hlačnicah.**
- **Razporek z zadrgo iz umetne mase.**
- **Notranji žep z zadrgo.**
- **Notranji žep za mobilni telefon in meter.**
- **Žep na hlačnici z mehom in poklopcem.**

### Napotek:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

**Delovne hlače do pasu** v kombinaciji barv **mornarsko modra / modra** najdete pod art. 091423.

**Ženske hlače** v črni barvi najdete pod art. 091429.

**Tehnični opis**

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Spol                                  | moški                           |
| Konfekcijska velikost DE              | 62                              |
| Serija                                | Industrijsko, raztegljivo       |
| Sestava tkanine                       | 63% poliester                   |
| Sestava tkanine                       | 33% bombaž                      |
| Sestava tkanine                       | 4% elastolefin                  |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 245 g/m <sup>2</sup>            |
| Standard za oblačila                  | Standard Öko-Tex® 100           |
| Pranje                                | 70 °C, pisano perilo            |
| Pranje                                | Primerno za industrijsko pranje |
| Barva                                 | črna/temno siva                 |
| Vrsta izdelka                         | Delovne hlače                   |