



**Delovne hlače z oprsnikom Industrijsko, raztegljivo, črna/temno siva,  
Konfekcijska velikost DE: 52**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091434 52
GTIN	7330509762332
Razred artikla	04T

### Opis

#### Izvedba:

Nova industrijska kolekcija z **dvoslojnim razteznim materialom** za večjo **svobodo gibanja** in udobje pri nošenju. **Robustna in trpežna tkanina**, ki je izjemno primerna za industrijsko uporabo. Odpornost proti praskam zaradi zakritih gumbov in zadrg. Z robustnimi zadrgami iz umetne mase. Industrijsko perilo v skladu z **EN ISO 15797**. Obstojne barve in oblike.

**Delovne hlače z oprsnikom** z možnostjo podaljšanja na robu hlačnic.

- **Nastavljive naramnice z gumijasto vrvico.**
- **Nekovinska sponka.**

#### Opis:

Ergonomično oblikovane hlačnice.

- **Odsevni trakovi na zadnji strani hlačnic.**
- **Posebna robustnost zaradi trojnega notranjega šiva v hlačnicah.**
- **Razporek z zadrgo iz umetne mase.**
- **Notranji žep z zadrgo.**
- **Notranji žep za mobilni telefon in meter.**
- **Žep na hlačnici z mehom in poklopцем.**

#### Napotek:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

**Delovne hlače z oprsnikom** v kombinaciji barv **mornarsko modra / modra** najdete pod art. 091433.

### Tehnični opis

Spol	moški
Konfekcijska velikost DE	52
Serijska	Industrijsko, raztegljivo
Sestava tkanine	63% poliester
Sestava tkanine	33% bombaž
Sestava tkanine	4% elastolefin
Gramatura materiala / gostota tkanine	245 g/m <sup>2</sup>
Standard za oblačila	Standard Öko-Tex® 100
Pranje	70 °C, pisano perilo
Pranje	Primerno za industrijsko pranje
Barva	črna/temno siva
Vrsta izdelka	Delovne hlače z oprsnikom