



## Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 17mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	614905 17
GTIN	3662424065057
Razred artikla	63V

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Obroč in vilice z učinkom raglje. Dodatni mehanizem raglje na čeljusti omogoča hitro zategovanje, ne da bi bilo treba ponovno namestiti ključ. Obročna stran z integrirano vzmetjo za preprečevanje drsenja prek pritrtilnega sredstva – možnost preklopa v desni ali levi tek. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

### Tehnični opis

Višina zeva $h_1$	6,6 mm
Širina zeva $b$	36,8 mm
Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa	17 mm
Ø obroča $D$	31,7 mm
Dolžina ključa $L$	225 mm
Višina obroča $h_2$	10,3 mm
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	da
Vrsta izdelka	Vijačni ključ