



Raglja, dvosmerna, 1/4 col, Tip: 1/4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	632000 1/4
GTIN	4018754177738
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120.**

DIN 3122-D 6,3

Material:

Chrome-Alloy-Steel, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Tehnični opis

Pogonski 4-kotnik	1/4 col
Standard	DIN 3122
Standard	DIN 3120
celotna dolžina	117 mm
Število zob	22
Delovni kot	16,4 stopinj
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Raglja

USP1	možnost preklopa
USP2	Delovni kot 16,4°, dolžina 117 mm

Pribor

Garnitura nadomestnih delov, 1/4-colska, vklj. s pokrivno ploščo	632250
--	--------