

**Garant****Držalo za notranje struženje HM, levi, Ø držala/velikost ploščice: 12/07mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	261337 12/07
GTIN	4062406285586
Razred artikla	21T

## Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 27
Srednji premik $L_3$	9 mm
Velikost ploščice	7 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0702..
Širina vratu $L_4$	9 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	15,5 mm
Dolžina glave $L_1$	40 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
ISO-oznaka držala	E12K SVVCR/L07
Nastavitveni kot $\kappa$	72,5 stopinj
Uporabna globina T	6 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	8×D
Rezalni material	HM

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 27	269028 27
--	-----------