

Garant GRIDLINE

**Garniture kotanjastih vložkov, 36×20G, Prednja višina/tip predala: 50/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950410 50/1
GTIN	4062406286545
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranje strani kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami.

Pregradni material zapolni celoten predal 36×20G.

**Primerno za:**

Predali 36×20G.

**Vsebina:**

Kotanje 1K art. 951415: 12 × vel. 6×6/4; 6 × vel. 6×8/4

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 8 × vel. C

**Tehnični opis**

Material	Umetna masa
za predale z uporabno širino	900 mm
za predale z uporabno globino v G	20
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm
za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm

za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
za predale z uporabno širino v G	36
Višina kotanje	25 mm
Uporabna površina predalov v G	36×20
za predale z uporabno globino	500 mm
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Višina	25 mm
Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina	900 mm
Širina v G	36
Masa	2,074 kg
Značilnost blagovnega imena	36×20G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

## Pribor

Vtične pregradne ploščice za kotanje Garnitura, 10-delna. Tip C	951275 C
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X6/4	951415 6X6/4
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/4	951415 6X8/4