

Garant GRIDLINE

**Garniture kotanjastih vložkov, 46×24G, Prednja višina/tip predala: 50/1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	950610 50/1
GTIN	4062406286576
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Kotanje in vtične pregradne ploščice iz umetne mase. Notranja stran kotanj z zarezi za razdelitev s pregradnimi ploščicami. Pregradni material zapolni celoten predal 46×24G.

**Primerno za:**

Predali 46×24G.

**Vsebina:**

Kotanje 1K art. 951415: 21 × vel. 6×8/3; 6 × vel. 2×8/1

Vtične pregradne ploščice s kotanjami (10 kosov) art. 951275: 7 × vel. B

**Tehnični opis**

Višina kotanje	25 mm
za predale z uporabno širino v G	46
za predale z uporabno globino	600 mm
Material	Umetna masa
za predale z uporabno globino v G	24
za predal s prednjo višino	75 mm
za predal s prednjo višino	50 mm
za predal s prednjo višino	125 mm
za predal s prednjo višino	100 mm

za predal s prednjo višino	250 mm
za predal s prednjo višino	200 mm
za predal s prednjo višino	150 mm
za predal s prednjo višino	300 mm
Uporabna površina predalov v G	46×24
za predale z uporabno širino	1150 mm
Primerno od prednje višine predala	≥ 50 mm
Globina	600 mm
Širina	1150 mm
Globina v G	24
Višina	25 mm
Širina v G	36
Masa	2,801 kg
Značilnost blagovnega imena	46×24G
Vrsta izdelka	Kotanjasti predalni vložek

## Pribor

Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 6X8/3	951415 6X8/3
Višina kotanje 25 mm1K Širina × globina v G/tip 2X8/1	951415 2X8/1
Vtične pregradne ploščice za kotanjeGarnitura, 10-delna. Tip B	951275 B