

## Mitutoyo

### Digitalni mikrometer IP65 s podatkovnim izhodom, Merilno območje: 100-125mm



#### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	421525 100-125
GTIN	4946368695426
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Meje pogreška so nižje, kot je zahtevano po **DIN 863**.

Zelo velik LCD prikazovalnik (7,5 mm) za hitro odčitavanje brez napak, blokada tipkovnice.

Merilne površine iz karbidne trdine

##### Pred udarci zaščitena izvedba.

Merilno vreteno je kaljeno in brušeno.

##### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

##### Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25–50.

##### Dodatni pribor:

Art. 421525 in 421527, podatkovni kabel art. 497445.

#### Tehnični opis

Točnost	3 µm
Ø vretena	6,35 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 357
Korak vretena	0,5 mm

Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	B2
Odčitavanje	0,001 mm
Merilno območje	100 - 125 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Napajanje	Baterijsko napajanje
Standard	Tovarniški standard
Vmesnik	Vmesnik USB
Vmesnik	Vmesnik Digimatic
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

KalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022040 200
DAkKS-kalibriranjeMikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm	022050 200