

## Garnitura merilnega orodja, Število orodij: 5



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	952072 5
GTIN	2050002041905
Razred artikla	91A

### Opis

#### Izvedba:

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. **Zgornji sloj je antracitne barve, kontrastna siva barva** pod njo opozarja na manjkajoče orodje.

#### Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 952072: 1 kos  
Digitalno pomično merilo GARANT art. 412680 vel. 150: 1 kos  
Kotnik brez naslona GARANT art. 451030, vel. 150×100: 1 kos  
Kotomer HOLEX art. 453000, vel. 120 × 150: 1 kos  
Delavniško ravnilo GARANT art. 461170 vel. 400: 1 kos  
Tračni meter GARANT art. 462210, vel. 3: 1 kos

### Tehnični opis

Število orodij	5
Širina v G	8
Globina	500 mm
Masa	1,512 kg
Globina v G	20
Širina	200 mm
Izvedba	Z merilnim orodjem

Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 952072	952001 952072
Tračni meter s kontrolnim okencem Dolžina traku 3 m	462210 3
Digitalno pomično merilo P54 s podatkovnim izhodom Merilno območje 150 mm	412680 150
Kotnik brez naslonanerjavno jeklo, točnost 1 Dolžina krakov 150X100 mm	451030 150X100
Kotnik z naslonom, z dvostranskim merilom Dolžina 400 mm	461170 400
Kotomer z odprtim lokom Ø stopinjskega loka × dolžina krakov 120X150 mm	453000 120X150