

Garnitura kladiv, prebijačev in izbijačev, Število orodij: 15**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954668 15
GTIN	2050002041998
Razred artikla	91A

Opis**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001, vel. 954668: 1 kos
Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 vel. 300: 1 kos
Ploščati sekač art. 740500, vel. 200: 1 kos
Križni sekač art. 740600, vel. 200: 1 kos
Prebijač art. 745500, vel. 3; 4: po 1 kos
Izbijač art. 747000, vel. 2; 3; 4; 5; 6; 8: po 1 kos
Točkalo art. 749000, vel. 100; 120/10; 120/12; 150: po 1 kos

Tehnični opis

Širina v G	8
Globina	500 mm
Globina v G	20
Širina	200 mm
Število orodij	15
Izvedba	Z udarnim orodjem
Masa	2,19 kg
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8x20

Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene
Pribor	
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 4 mm	747000 4
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 2 mm	747000 2
Točkalo, običajna kakovost DIN 7250 Celotna dolžina 120/10 mm	749000 120/10
Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954668	952001 954668
Križni sekač Celotna dolžina 200 mm	740600 200
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 6 mm	747000 6
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Točkalo, običajna kakovost DIN 7250 Celotna dolžina 100 mm	749000 100
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 8 mm	747000 8
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 3 mm	747000 3
Prebijačtežka izvedba Ø konice 3 mm	745500 3
Prebijačtežka izvedba Ø konice 4 mm	745500 4
Ploščati sekač Celotna dolžina 200 mm	740500 200
Točkalo, običajna kakovost DIN 7250 Celotna dolžina 150 mm	749000 150
Izbijač, običajna kakovost, lakiran Ø konice D 5 mm	747000 5
Točkalo, običajna kakovost DIN 7250 Celotna dolžina 120/12 mm	749000 120/12