

**Garant****Garnitura diamantnih polirnih diskov CaraFin, 5-delna, Ø 32 mm, Zrnatost: D64µm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 553985 D64    |
| GTIN                  | 4062406300524 |
| Razred artikla        | 51G           |

**Opis****Izvedba:**

**Diamantna polirna orodja CaraFin**, enostransko obložena z **monokristalnim diamantom**. Vezana diamantna brusna zrna omogočajo bistveno **večji izkoristek** v primerjavi s prostimi diamantnimi brusnimi zrni v polirnih pastah. Mehka PU-podloga za obdelavo v skladu s konturo.

**Prednosti:**

Dodatni čas za pripravo in čiščenje kot pri diamantnih pastah ni potreben. Optimalna prilagoditev konturam.

**Uporaba:**

Poliranje z dobro fleksibilnostjo in prilagodljivostjo na konture **brez polirnih past**. Izjemno primerno za uporabo v kombinaciji z mikro brusnimi sistemi art. 078140 in 078150. Priporočeno število vrtljajev 2000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnični opis**

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Ø plošče          | 32 mm     |
| Stopnja poliranja | Poliranje |
| Barva             | roza      |

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Serijska                      | CaraFin                |
| Kratica za brusno sredstvo    | D                      |
| Priporočeno število vrtljajev | 2000 min <sup>-1</sup> |
| Značilnost blagovnega imena   | Ø 32 mm                |
| Vrsta izdelka                 | Polirni diski          |

### Uporabniški podatki

|                   | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | primerno   |                |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno   |                |            |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno   |                |            |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno   |                |            |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno   |                |            |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno   |                |            |
| Karbidna trdina   | primerno   |                |            |
| INOX              | primerno   |                |            |
| Ti                | primerno   |                |            |
| GG(G)             | primerno   |                |            |
| CuZn              | primerno   |                |            |
| Umetna masa, GFK  | primerno   |                |            |
| Laki              | primerno   |                |            |
| Uni               | primerno   |                |            |
| mokro maks.       | primerno   |                |            |
| suho              | primerno   |                |            |