

Garant**Plošča za zaključno obdelavo, Ø 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 180**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	553966 180
GTIN	4062406300791
Razred artikla	51M

Opis

Izvedba:Univerzalna in zmogljiva **najlonska brusna koprena**.**Uporaba:**

Za čiščenje, odstranjevanje in matiranje kovinskih površin.

Tehnični opis

Primerjava zrnatosti	180
Ø plošče	76,2 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Izvedba	A medium
Brusno sredstvo	Korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Brusna podlaga	Najlonska koprena
Značilnost blagovnega imena	Ø 76,2 mm
Maksimalno število vrtljajev	18000 min ⁻¹

Vrsta izdelka

Brusna koprena

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		