

Garant**Stenska letev Multifix, Širina: 750mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	955350 750
GTIN	4062406303242
Razred artikla	91F

Opis**Izvedba:**

Večnamensko vodilo iz aluminija v ozki izvedbi. Debelina vodila 10 mm. Primerno za namestitev na steni. Za uporabo z Easyfix kavlji in držali, prozornimi škatlami za male dele, magnetnimi držali in policami za orodje. Vodila je mogoče povezati med seboj prek stenskega držala.

Primerno za:

Vijačna namestitev na betonske ali lesene stene, jekleno pločevino ali delovne plošče.

Obseg dobave:

Vključno z deli za pritrditev na steno (vijaki, vložki, lepilne blazinice) in stranskimi zaključnimi kapicami. Vklj. z 2 stenskima držaloma.

Napotek:

Kavlji in držala ožje izvedbe so primerni le pogojno.

Tehnični opis

Globina	10 mm
Širina	750 mm
Masa	0,7 kg
Nosilnost	20 kg
Višina	83 mm
Vrsta izdelka	Letev Multifix

