

**Garant****Stabilizator nožev za notranje struženje 3×D maxi, Tip: 20L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319458 20L
GTIN	4062406309206
Razred artikla	31V

**Opis****Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

**Prednosti:**

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

**Primerno za:**

Vsi običajni noži za notranje struženje.

**Napotek:**

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 6×D.

Stabilizator nožev za notranje struženje s **7×D** oz. Ø držala **D<sub>2</sub> = 25 mm, na voljo po ponudbi.**

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L <sub>2</sub>	126 mm
C	1,5 mm
Dolžina držala L <sub>s</sub>	60 mm
Ø držala D <sub>2</sub>	32 mm
Osni zamik Z	20 mm
Smer rezanja	levo

Vpenjalni $\varnothing D_1$	20 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Radij R	1,2 mm
Prevesna dolžina $L_1$	60 mm
Globina notranjega struženja do	$3 \times D$
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje