

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 5xD maxi, Tip: 20R****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319465 20R |
| GTIN | 4062406309411 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3xD.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 8xD.

Stabilizator nožev za notranje struženje s **7xD** oz. Ø držala **D₂ = 25 mm, na voljo po ponudbi.**

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------|--------|
| Osni zamik Z | 20 mm |
| C | 1,5 mm |
| Ø D ₃ | 40 mm |
| Celotna dolžina L ₂ | 166 mm |
| Ø držala D ₂ | 32 mm |
| Smer rezanja | desni |
| Vpenjalni Ø D ₁ | 20 mm |

| | |
|---------------------------------|--|
| Dolžina držala L_s | 60 mm |
| Radij R | 1,2 mm |
| Prevesna dolžina L_1 | 100 mm |
| Globina notranjega struženja do | 5×D |
| Nihanje | z dušenjem |
| Vrsta izdelka | Stabilizator nožev za notranje struženje |