

**Garant****12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 1.1/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642532 1.1/8
GTIN	4062406310585
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja.

**Zevi ključev v natančnih tolerancah** varujejo glave vijakov in matice. **Tankostenski**, za delo na najožjih mestih. 12-kotnik (dvojni 6-kotnik) s profilom **HT-Drive**, ki varuje vijake in matice.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Zev ključa	1.1/8 col
Dolžina	77 mm
Ø na izhodni strani	37,7 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN EN 3710
Standard	DIN 3124
Standard	ASME B 107.5M
Standard	DIN 3124

Standard	DIN EN 3709
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Material	Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Površina	kromirani
s profilom AS-Drive	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ